



Adatlap | Cikkszám: 211-811

Jelölőkártya; Smart Printer-hez; fűvókák használatához; Hossz: 12 mm; 2500 darab egy tekercsen; fehér

<https://www.wago.com/211-811>



Szín: fehér

Műszaki adatok

Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	felirat nélkül
Összeszerelés	Tekercs
Előre összeszerelt	2 500 jelölő/tekercs
Készülék jelölés	Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

Geometriai adatok

Mélység	0,26 mm
Hossz	12 mm
Jelölőfelület	4 x 12 mm

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	Benyomás
Kenési ellenállás	a 258-5005 tintaszalaggal együtt

Anyag információk

Szín	fehér
Anyag	Poliészter
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Ragasztással kapcsolatos információk	without adhesive
Halogénmentes	Igen
Súly:	221 g

Környezeti feltételek		
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	+10 ... +22 °C	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-20 ... +80 °C	
Relatív páratartalom	40 ... 50 %	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)	
Nagy ECS (kis ECS)	1 db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821674979	
Vámtarifaszám	39269097900	

Product Classification		
UNSPSC	55121612	
eCl@ss 10.0	27-40-04-01	
eCl@ss 9.0	27-40-06-29	
ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-811

↓

Documentation				
Operating Instructions				
211-821 Information on printing material	1	28.08.2020	pdf 1248.71 KB	↓

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Jelöléstechnika
1.1.1.1 Jelölőhüvely



Cikkszám: 211-812
Fűvóka; Hossz: 12 mm; 211-811
használatához; halogénmentes; Kábel külső
átmérője: 1,4 ... 5,0 mm; átlátszó

Cikkszám: 211-813
Fűvóka; Hossz: 12 mm; 211-811
használatához; halogénmentes; Kábel külső
átmérője: 5,0 ... 11,0 mm; átlátszó


Szerelési útmutató
Jelöléstechnika




Vegye le a nyomtatott jelölőt a tekercsről.



Csúsztassa a jelölőt a jelölőhüvely foglalatá-
ba. A jelölőt a vezeték bekötése után is ki
lehet cserélni.



Csúsztassa a jelölőt a jelölőnyíláson
keresztül a hüvely végéig.



Majd távolítsa el a maradék kártyát úgy,
hogy lecsavarja.